

trubka z plastu PQ-PA-22X2X3000

č. dílu: 177731

FESTO

vhodné pro stlačený vzduch, vakuum a kapaliny. Dodávaná délka 3m.



katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	22 mm
vnitřní průměr	18 mm
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 15 bar
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-25 ... 75 °C
okolní teplota	-25 ... 75 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.13 kg/m
barva	černý
materiál hadice	PA