

# adsorpční sušičky LDF-H1-G1/4-24

č. dílu: 178516

FESTO

pro suchý a čistý stlačený vzduch.



## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	svisle +/- 5°
konstrukce	studeně regenerovaná adsorpční sušička
vstupní tlak 1	4 ... 10.5 bar
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC
rosný bod	-40 °C
třída odolnosti korozi KBK	1
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	2.2.1 dle DIN ISO 8573-1
teplota média	2 ... 50 °C
okolní teplota	2 ... 50 °C
hmotnost výrobku	5,400 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek