


držák tlumiče nárazu DADP-ES-G6-25

č. dílu: 1812550

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
max. zastavovací síla	1,100 N
max. utahovací moment	9,9 Nm
hmotnost výrobku	160 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál dorazového úhelníku	hliník legovaný pro tváření eloxovaný