


kruhový válec ESAH-6- -P-A

č. dílu: 183132

FESTO

s předním víkem pro přímou montáž, zadním víkem s přívodem vzduchu kolmo na osu válce.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo Korea.



příklad zobrazení

katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 1 ... 60 mm |
| průměr pístu | 6 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| provozní tlak | 2 ... 10 bar |
| provozní režim | jednočinný tlačný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 13.2 N |
| pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm | 4 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 1.4 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 15 g |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu | 0.5 g |
| připojení pneumatiky | M5 |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tvářeni |
| informace o materiálu těsnění | NBR TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pouzdra | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |