



kompaktní válec ADVU-32-15-P-A-CT

č. dílu: 183375

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
Na konci pístnice vnitřní závit.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	15 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konec pístnice	vnitřní závit
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	0.8 ... 10 bar
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-5 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.4 J
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	415 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	483 N
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	49 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu	40 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	300 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	9 g
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: průchozí dírou
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu připojovacího šroubu	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření