


# kompaktní válec ADVUL-25-20-P-A-CT

č. dílu: 183401

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh. Pístnice je zajištěna proti pootočení  
vodícími tyčemi a deskou.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	20 mm
průměr pístu	25 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konec pístnice	vnitřní závit
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	vodící tyč s posuvovou deskou
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvočinný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-5 ... 60 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.1 J
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	247 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	295 N
typ upevnění	příslušenstvím dle volby: průchozí dírou
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu připojovacího šroubu	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření