


# přísavka VAS-8-M5-NBR-CT

č. dílu: 183508

FESTO

s těsnícím kroužkem OL.  
výběhový typ, k dodání do 2010



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	2 mm
průměr přísavky	8 mm
účinný průměr přísavky	5.5 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, standardní
provozní médium	atmosférický vzduch
okolní teplota	-20 ... 80 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	1.6 N
upevňovací závit	M5
upevnění přísavky	M5
připojení vakua	M5
tvrdost Shore	73
informace o materiálu závitové části	vysoce legovaná nerezová ocel
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu přísavky	NBR