



# vakuový sací ventil ISV-M5-CT

č. dílu: 183520

FESTO

Pro udržení vakua, pokud ve skupině přísavek chybí na jedné nebo více z nich přisávaný předmět.  
výběhový typ, k dodání do 2010



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	M5
možnost použití vyfukovacího impulsu	8 bar
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	0 ... 0,95 bar
požadovaný průtok sání při -0,5 baru	1 l/min
provozní médium	atmosférický vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	4 g
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	M5
informace o materiálu filtru	sintrovaná ocel