

vakuometr

VAM-40-V1/0-1/8-CT

č. dílu: 183521

FESTO

se stupnicí v barech a psi.
výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitý rozměr manometru	40
umístění připojení	středěno na zadní stranu
podle normy	DIN EN 837-1
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	DIN EN 837-1
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
rozsah zobrazení [bar]	-1 ... 0 bar
rozsah zobrazení [psi]	-14.5 ... 0 psi
stupnice	dvojitě měřítko bar (vně) inch hg (uvnitř) / psi (uvnitř)
provozní tlak	-1 ... 0 bar
provozní médium	vysušený, filtrovaný a mazaný stlačený vzduch vakuum
činitel trvalého zatížení	0.75
činitel proměnného zatížení	0.66
třída odolnosti korozi KBK	4
teplota média	-20 ... 60 °C
stupeň krytí	IP43
okolní teplota	-40 ... 60 °C
hmotnost výrobku	63 g
třída přesnosti měření	2,5
typ upevnění	našroubovatelný
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu závitové části	vysoce legovaná nerezová ocel
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu hledítka	PC