

elektromagnetický ventil



MFH-5/2K-FR-NA

č. dílu: 183973
výběhový výrobek

FESTO

s přípojevacím obrazcem dle NAMUR,
s pomocným ručním ovládním, bez elektromagnetické cívky a bez zásuvky.

Elektromagnetické cívky a zásuvky se objednávají zvlášť.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládní	elektrický
stavební šířka	44.5 mm
normální jmenovitý průtok	1,000 l/min
provozní tlak	2 ... 10 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
jmenovitá světlost	8 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princíp těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
pomocné ruční ovládní	s aretací
typ řízení	nepřímé řízení
směr proudění	reversibilní
řídící tlak	2 ... 10 bar
hodnota B	0.25
hodnota C	3 l/sbar
vypínací čas	90 ms
spínací čas	20 ms
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	3
teplota média	-10 ... 60 °C
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-5 ... 40 °C
připojení výdechu	vnitřní
připojení pneumatiky 1	přípojevací deska
připojení pneumatiky 2	přípojevací deska
připojení pneumatiky 3	přípojevací deska
informace o materiálu těsnění	NBR