


spojka
KSE-19-24-D06-D11
č. dílu: 184264

FESTO

pro DGE



katalogový list

parametr	hodnota
poloměr upnutí 1	6 mm
poloměr upnutí 2	11 mm
velikost	19
montážní poloha	libovol.
max. otáčky	8,000 1/min
moment setrvačnosti	0.47 kgmm ²
přenositelný krouticí moment	1.5 Nm
hmotnost výrobku	12 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS