

# manometr MA-40-1,6-G1/4-MPA

č. dílu: 184287  
výběhový výrobek

[se stupnicí v Mpa.](#)

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah zobrazení [MPa]	0 ... 1.6 MPa
odpovídá normě	EN 837-1
jmenovitý rozměr manometru	40
konstrukce	manometr s trubičkovou pružinou
typ upevnění	instalace vedení
provozní médium	inertní plyny neutrální kapaliny
provozní tlak	0 ... 1.6 MPa
činitel proměnného zatížení	0.66
třída přesnosti měření	2,5
stupeň krytí	IP43
teplota média	-20 ... 60 °C
okolní teplota	-20 ... 60 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
umístění připojení	středěno na zadní stranu
připojení pneumatiky	G1/4
materiály v kontaktu s médiem	mosaz
informace o materiálu závitové části	mosaz
informace o materiálu pouzdra	ABS
informace o materiálu hledítka	PS
barva tělesa	černý
hmotnost výrobku	70 g
upozornění pro provozní a ovládací médium	žádný kyslík žádný acetylén