

# oddělovací deska CPV18-DZPR


č. dílu: 184543

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

pro oddělení dvou tlakových zón ve ventilových terminálech CPV. V terminálu použít jen jednou a jen mezi ventily.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	-0.9 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přímazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
teplota média	-10 ... 50 °C
okolní teplota	-10 ... 50 °C
hmotnost výrobku	25 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS