

ruční ovládání HAB-1/4

č. dílu: 184586

FESTO

pro odvětrání.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|---|
| jmenovitá světlost | 7 mm |
| montážní poloha | libovol. |
| funkce ventilu | odvětrávací prvek |
| provozní tlak | 0 ... 10 bar |
| normální jmenovitý průtok odvětrání 0,6-0,5 MPa (6-0,5 barů, 87-0,5 psi) | 165 l/min |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| teplota média | -20 ... 80 °C |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| max. utahovací moment | 15 Nm |
| typ upevnění | našroubovatelný |
| připojení pneumatiky 1 | G1/4 |
| připojení pneumatiky 2 | G1/4 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | tvárná slitina hliníku, eloxováno |