


zásuvka FBSD-GD-13,5

č. dílu: 18496

FESTO

pro připojení fieldbus na ventilové a instalační terminály.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	40 g
elektrické připojení	4 piny přímá zásuvka / šroubovací svorkovnice připojovací obrazec podle EN 175301-803, tvar A M12x1
rozsah provozního napětí DC	≤ 250 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	2.5 kV
šroubení pro kabel	Pg13,5
přípustný průměr kabelu	10 ... 12 mm
průřez přívodu	0.75 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-40 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
materiál tělesa	zesílený PA
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	zinkový tlakový odlitek poniklováno
materiál nástrčných kontaktů	bronz bílý bronz potažený