


zásuvka NTSD-WD-9

č. dílu: 18527

FESTO

pro ventilové terminály.



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	30 g
elektrické připojení	4 píny úhlová zásuvka šroubovací svorka
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	16 A
šroubení pro kabel	Pg9
přípustný průměr kabelu	6 ... 8 mm
průřez přívodu	1,5 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-20 ... 70 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PBT
materiál nástrčných kontaktů	měděná slitina mosaz