



# kruhový válec CRDSNU-1/2"- -P-A

č. dílu: 185380

FESTO

odolný korozi,  
dle DIN ISO 6432, pro bezdotykové snímání poloh, provedení combi s  
pružnými dorazy.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.  
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



Exemplary representation

## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.4 ... 8 "
průměr pístu	1/2 "
podle normy	ISO 6432
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	4
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	51 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	68 N
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	40.1 g
připojení pneumatiky	UNF5-44
informace o materiálu víka	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu těsnění	TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel