

zásuvka s kabelem KMYZ-4-24-0,5

č. dílu: 185519
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
povolení	Germanischer Lloyd
typ upevnění	na elektromagn. ventilu se samořezným šroubem
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	10 g
elektrické připojení	kabel úhlová zásuvka čtyřhranný tvar, MSZB
rozsah provozního napětí DC	3 ... 36 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
připojení ochranného vodiče	není k dispozici
délka kabelu	0,5 m
struktura kabelu	2x0,35
stupeň krytí	IP50
okolní teplota	-10 ... 50 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu nástrčných kontaktů	bronz