


kyvný pohon DSM-10-240-P-FW

č. dílu: 185942

FESTO

s hřídelí s přírubou a pevnými dorazy.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| velikost | 10 |
| úhel tlumení | 0.5 deg |
| úhel kyvu | 0 ... 240 deg |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| provozní režim | dvojčinný |
| konstrukce | kyvné křídlo |
| snímání polohy | bez |
| provozní tlak | 2.5 ... 8 bar |
| max. frekvence kyvu při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) | 2 Hz |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) | 0.85 Nm |
| přípustný moment setrvačnosti | 0.0026 kgm ² |
| hmotnost výrobku | 150 g |
| typ upevnění | vnitřním závitem |
| přípojení pneumatiky | M3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál hřídele pohonu | vysoce legovaná nerezová ocel |
| materiál těsnění | TPE-U(PU) |
| materiál tělesa | hliník eloxovaný |