


vícenásobný rozdělovací díl QSQ-G1/4-6

č. dílu: 186263

FESTO

Možnost natočení o 360°, 4 výstupy.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světllost	5.2 mm
typ těsnění na závitovém dílku:	těsnicí kroužek
montážní poloha	libovol.
konstrukce	princíp push-pull
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 6 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 14 bar
klasifikace Maritime	viz certifikát
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda podle prohlášení výrobce na www.festo.com
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
jmenovitý utahovací moment	9 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
hmotnost výrobku	35 g
počet výstupů	4
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	vnější závit G1/4
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
barva uvolňujícího kroužku	modrý
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PBT
materiál uvolňovacího kroužku	POM
materiál těsnění hadice	NBR
materiál svěrného segmentu hadice	vysoce legovaná nerezová ocel