


deska pro napájení tlakových zón VIGZ-03-4,0

č. dílu: 18638
výběhový výrobek

FESTO

[pro ventilový terminál](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	36 mm
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
rozsah provozního napětí DC	24 V
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
hmotnost výrobku	400 g
typ upevnění přípojovací desky	vnitřním závitem
typ upevnění ventilu	průchozí dírou
připojení pneumatiky 1	G3/8
připojení pneumatiky 3	G1/2
připojení pneumatiky 5	G1/2