

filtr LF-1/4-D-5M-MIDI-A

č. dílu: 186462

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí

filtrační patrona 5 µm, s ochranným košem a automatickým odpouštěním kondenzátu.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	Midi
řada	D
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	5 µm
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	slinutý filtr s odstředivým odlučovačem
max. množství kondenzátu	43 cm ³
ochrana nádobky	kovový ochranný koš
provozní tlak	2 ... 12 bar
normální jmenovitý průtok	1,600 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:9:-] inertní plyny
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
třída čistoty vzduchu na výstupu	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [6:8:4] inertní plyny
teplota média	5 ... 60 °C
okolní teplota	5 ... 60 °C
hmotnost výrobku	700 g
typ upevnění	instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1/4
připojení pneumatiky 2	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	PE
materiál tělesa	zinkový tlakový odlitek
materiál nádobky	PC