


připojovací blok VIGI-03-4,0

č. dílu: 18653
výběhový výrobek

[pro ventilový terminál](#)

[Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.](#)

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozměr rastru	36 mm
max. počet ventilových pozic	2
provozní tlak	-0.9 ... 10 bar
rozsah provozního napětí DC	24 V
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
hmotnost výrobku	300 g
typ upevnění připojovací desky	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 2	G1/8
připojení pneumatiky 4	G1/8
informace o materiálu připojovací desky	hliníkový tlakový odlitek