



konektor SEA-GS-7

č. dílu: 18666

FESTO

pro ventilové terminály.



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101
typ upevnění	se závitovou dutinkou
výstup kabelu	přímo
hmotnost výrobku	17 g
elektrické připojení 1, tvar	kruhový
elektrické připojení 1, druh připojení	konektor
elektrické připojení 1, technika připojení	M12x1, kódování A podle EN 61076-2-101
elektrické připojení 1, počet pinů/žil	4
elektrické připojení 1, druh upevnění	aretace šroubu s podélným drážkováním
elektrické připojení 2, technika připojení	šroubovací svorka
elektrické připojení 2, počet pinů/žil	4
rozsah provozního napětí DC	0 ... 250 V
rozsah provozního napětí AC	0 ... 250 V
zatížitelnost proudem při 40°C	4 A
napěťová pevnost	2,5 kV
šroubení pro kabel	Pg7
průměr kabelu	3,3 ... 6 mm
přípustný průměr kabelu	4 ... 6 mm
jmenovitý průřez vodiče	0,14 ... 0,75 mm ²
stupeň krytí	IP67
upozornění ke stupni krytí	v montovaném stavu
okolní teplota	-40 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PBT
barva tělesa	černý
materiál aretace šroubu	PBT
materiál těsnění	CR FPM
materiál nástrčných kontaktů	mosaz bílý bronz potažený