

válec s vedením

DFP-32-250-PPV-A

č. dílu: 186747
výběhový výrobek

FESTO

pojištěna proti pootočení, pro bezdotykové snímání krajních poloh.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	250 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	0,5 ... 10 bar
max. rychlost	1,5 m/s
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	20 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	364 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	483 N
pohybující se hmotnost	678 g
hmotnost výrobku	1,914 g
připojení pneumatiky	G1/8
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
Material cover	hliník legovaný pro tváření
Material seals	NBR
Material housing	hliník legovaný pro tváření
Material piston rod	zušlechťená ocel