

válec s vedením


DFP-50-50-PPV-A-S2

č. dílu: 186784
výběhový výrobek

FESTO

pojištěna proti pootočení, pro bezdotykové snímání krajních poloh, s průchozí pístnicí.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	50 mm
průměr pístu	50 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
varianty	průchozí pístnice
provozní tlak	0,5 ... 10 bar
max. rychlost	1 m/s
provozní režim	dvočinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	22 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	884 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	884 N
pohybující se hmotnost	1,452 g
hmotnost výrobku	3,351 g
připojení pneumatiky	G1/4
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
Material cover	hliník legovaný pro tváření
Material seals	NBR
Material housing	hliník legovaný pro tváření
Material píston rod	zušlechťená ocel