


přívodní kabel KMP2-03-V-X-26

č. dílu: 18681

FESTO

Kabel se dodává v délkách 1 - 99 m.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



Exemplary representation

katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 300 V
přípustné proudové zatížení	7,5 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
okolní teplota	-20 ... 80 °C
elektrické připojení	zásuvka 26 pinů
struktura kabelu	26 x 0,75 mm ²
průměr kabelu	15 mm
typ upevnění	s převlečnou maticí
barevný kód izolace vodičů	černé vodiče s bílým průběžným číslováním od 1 do 26
informace o materiálu těsnění	CR odolné světlu a oleji
informace o materiálu pouzdra	měděná slitina poniklováno
informace o materiálu pláště kabelu	PVC
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno