

přívodní kabel KM12-M12-GSGD-5

č. dílu: 18686

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
přípustné proudové zatížení	2.8 A
stupeň krytí	IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
elektrické připojení	přímý konektor / přímá zásuvka M12x1 / M12x1 4 piny / 4 piny
struktura kabelu	4x0,25
délka kabelu	5 m
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu pláště kabelu	PUR