


# kabel DUO KM12-DUO-M8-WDWD

č. dílu: 18687

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
přípustné proudové zatížení	2.8 A
stupeň krytí	IP67
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
elektrické připojení	přímý konektor / úhlová zásuvka M12x1 / M8x1 3 piny / 3 piny
struktura kabelu	3x0,25
délka kabelu	0.6 m
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu pláště kabelu	PUR