


konektor SEA-GS-M8

č. dílu: 18696

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	EN 61076-2-101 EN 61984
typ upevnění	se závitovou dutinkou
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	9 g
elektrické připojení	3 piny M8x1 přímý konektor/pájecí připojení
rozsah provozního napětí DC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
zatížitelnost proudem při 40°C	3 A
napěťová pevnost	1.5 kV
šroubení pro kabel	Pg7
přípustný průměr kabelu	3.5 ... 5 mm
průřez přívodu	0.25 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-40 ... 85 °C
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
značka UKCA (viz prohlášení o shodě)	podle předpisů UK pro elektrické provozní prostředky
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
stupeň znečištění	3
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	poniklovaná mosaz
materiál nástrčných kontaktů	mosaz pozlaceno