

system polohování SPC200/P07

č. dílu: 187815

FESTO

pro max. 4 pneumatické pohony, s připojením Interbus.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|--|--|
| nastavení zařízení | základní jednotka pro 4 karty napájecí zdroj sériové rozhraní Subcontroller připojení Interbus |
| značka CE (viz prohlášení o shodě) | podle směrnice EU-EMC |
| trvalá odolnost nárazu dle DIN/IEC 68 díl 2-82 | zkoušeno v souladu se stupněm 1 |
| relativní vlhkost vzduchu | 0 - 95 % nekondenzující |
| stupeň krytí | IP20 dle IEC 60529 |
| odolnost vibracím dle DIN/IEC 68 část 2-6 | zkoušeno v souladu se stupněm 1 |
| okolní teplota | -5 ... 50 °C |