


zásuvka pro kabel ASI-SD-FK-M12

č. dílu: 18788

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	≤ 40 V
přípustné proudové zatížení	2 A
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-25 ... 60 °C
hmotnost výrobku	16.8 g
průřez přívodu	1.5 mm ²
elektrické připojení	5 pinů přímá zásuvka / napichovací technika
typ upevnění	s převlečnou maticí
barva tělesa	černý
informace o materiálu převlečné matice	poniklováno
informace o materiálu pouzdra	PA
informace o materiálu nástrčných kontaktů	měděná slitina pozlaceno