


zásuvka pro kabel

ASI-SD-PG-M12

č. dílu: 18789

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	27.6 g
elektrické připojení	4 piny přímá zásuvka šroubovací svorka
rozsah provozního napětí AC	≤ 125 V
přípustné proudové zatížení	3 A
šroubení pro kabel	Pg9
průřez přívodu	0.75 mm ²
stupeň krytí	IP65 IP67
okolní teplota	-40 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	poniklováno
materiál nástrčných kontaktů	bronz