


kabelový rozbočovač ASI-KVT-FK-S

č. dílu: 18797

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	7.2 g
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
přípustné proudové zatížení	3 A
průřez přívodu	1.5 mm ²
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 50 °C
skladovací teplota	-30 ... 85 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA
materiál nástrčných kontaktů	bronz