



elektromagnetický ventil

MGTBH-5/2K-FR-110AC-NA

č. dílu: 188400
výběhový výrobek

FESTO

s přípojevacím obrazcem NAMUR dle VDE/VDI 3845.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní
typ ovládání	elektrický
stavební šířka	35 mm
normální jmenovitý průtok	400 l/min
provozní tlak	2 ... 8 bar
konstrukce	pístové šoupě
typ návratu do původní polohy	mechanická pružina
stupeň krytí	IP65 dle IEC 60529
jmenovitá světlost	8 mm
funkce odvětrání	lze škrtit
princip těsnění	měkký
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
pomocné ruční ovládání	s aretací
typ řízení	nepřimo řízené
směr proudění	reversibilní
řídící tlak	2 ... 10 bar
hodnota B	0.25
hodnota C	1.1 l/sbar
vypínací čas	90 ms
spínací čas	20 ms
parametry cívky	110 V AC: 50 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA 110 V AC: 60 Hz, příkon při sepnutí 5 VA, trvale 3,7 VA
přípustné kolísání frekvence	+/- 10 %
přípustné výkyvy napětí	+/- 10 %
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU pro nízké napětí
třída odolnosti korozi KBK	3
teplota média	-20 ... 60 °C
řídící médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
okolní teplota	-20 ... 60 °C
elektrické připojení	zásuvka šroubovací svorka M20x1,5
připojení výdechu	vnitřní
připojení pneumatiky 1	přípojevací deska
připojení pneumatiky 2	přípojevací deska
připojení pneumatiky 3	přípojevací deska
informace o materiálu těsnění	NBR