


volnoběžka FLSM-6-L

č. dílu: 188523

FESTO

pro kyvný pohon DSM.

Tyto pohony mohou být na přání dodány s certifikátem ATEX. Údaje v katalogovém listu k "značka ATEX", "okolní teplota ATEX" a "značka CE" se vztahují jen na pohony s certifikátem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|-----------------------------|
| velikost | 6 |
| směr otáčení | levý chod |
| montážní poloha | libovol. |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi) | 0.15 Nm |
| hmotnost výrobku | 100 g |
| materiál tělesa | hliník legovaný pro tváření |
| materiál dutinky | ocel |
| materiál hřídele | ocel |