

# kruhový válec DSEU-8-50-P-A-MQ

č. dílu: 188743

FESTO

Zadní víko s přívodem kolmo na osu válce.  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	50 mm
průměr pístu	8 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	pro čidla
varianty	příčný přívod stlačeného vzduchu
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	0 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	23 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	30 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	4.3 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	2.3 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	14.4 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky	M3
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel