

# kruhový válec DSEU-8-10-P-A

č. dílu: 188772

FESTO

koncové víko se závitem a s kyvným ložiskem.  
výběhový typ, k dodání do 2011



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota  |
|---|--|
| zdvih                                       | 10 mm  |
| průměr pístu                                | 8 mm   |
| tlumení                                     | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha                             | libovol.   |
| konstrukce                                  | píst<br>pístnice<br>trubka válce                 |
| snímání polohy                              | pro čidla  |
| varianty                                    | jednostranná pístnice                            |
| provozní tlak                               | 1.5 ... 10 bar                                   |
| provozní režim                              | dvojčinný  |
| provozní médium                             | vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný            |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 1  |
| okolní teplota                              | 0 ... 80 °C                                      |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 23 N   |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 30 N   |
| pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm      | 4.3 g  |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu         | 2.3 g  |
| základní hmotnost při zdvíhu 0 mm           | 14.4 g   |
| typ upevnění                                | příslušenstvím                                   |
| připojení pneumatiky                        | M3   |
| upozornění k materiálu                      | obsahuje látky LABS                              |
| informace o materiálu víka                  | hliník legovaný pro tváření                      |
| informace o materiálu těsnění               | NBR<br>TPE-U(PU)                                 |
| informace o materiálu pouzdra               | vysoce legovaná nerezová ocel                    |
| informace o materiálu pístnice              | vysoce legovaná nerezová ocel                    |