


# koncová deska IEPR-04-D-2

č. dílu: 18878

FESTO

pro ventilový terminál



## katalogový list

parametr	hodnota
provozní tlak	-0,9 ... 16 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
teplota média	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	UL - Recognized (OL)
typ upevnění připojovací desky	vnitřním závitem
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 3	G3/4
připojení pneumatiky 5	G3/4