

# hadice z plastu PUN-CM-6-SW

č. dílu: 188883

FESTO

Vnější kalibrace, pro nástrčná připojení QS, z polyuretanu (nepřípustné pro použití při výrobě potravin). Antistatická.



## katalogový list

parametr	hodnota
vnější průměr	6 mm
poloměr ohybu relevantní průtoku	28 mm
vnitřní průměr	4 mm
mín. poloměr ohybu	14 mm
vlastnosti hadice	Suitable for energy chains
provozní tlak závislý na teplotě	-0.095 ... 1 MPa -0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
povrchový odpor	0.01 ... 10 MOhm
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-35 ... 60 °C
hmotnost výrobku dle délky	0.02125 kg/m
připojení pneumatiky	pro nástrčné připojení s vnějším průměrem 6 mm
barva	černý
tvrdost Shore	D 52 +/-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál hadice	TPE-U(PU)