

# vakuové přísavky ESG-2

č. dílu: 189167

FESTO

příklad zobrazení



## katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

parametr	hodnota
průměr přísavky	2 mm
montážní poloha	svisle
zvláštní vlastnosti	antistatický
konstrukce	připojení vakua shora boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 1
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
okolní teplota	-30 ... 200 °C
připojení vakua	M3 M10x1 QS-4 PK-3
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	BR FPM NBR PUR VMQ (silikon)