

vakuové přísavky ESG-4

č. dílu: 189168

FESTO



katalogový list

Obecný katalogový list - jednotlivé hodnoty závisí na Vaší konfiguraci.

| parametr | hodnota |
|----------------------------|---|
| průměr přísavky | 4 mm |
| montážní poloha | svisle |
| zvláštní vlastnosti | antistatický |
| konstrukce | připojení vakua shora boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním s dlouhým vyrovnáním délky |
| přířazení držáku přísavky | velikost 1 |
| tvar přísavky | kulatý plochý tvar |
| provozní médium | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| třída odolnosti korozi KBK | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi |
| okolní teplota | -30 ... 200 °C |
| připojení vakua | M3 M10x1 QS-4 PK-3 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál přísavky | BR FPM NBR PUR VMQ (silikon) |