


držáky vakuových přísavek ESH-HB-2-QS

č. dílu: 189205

FESTO

bez výškového vyrovnání, boční připojení vakua.



katalogový list

parametr	hodnota
objem	0.418 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	boční připojení vakua
přířazení držáku přísavky	velikost 2
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	13 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upevnění přísavky	průměr 4 mm
připojení vakua	QS-6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR ocel
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel