

držáky vakuových přísavek ESH-HB-4-PK

č. dílu: 189210

FESTO

bez výškového vyrovnání, boční připojení vakua.



katalogový list

parametr	hodnota
objem	0.416 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	boční připojení vakua
přířazení držáku přísavky	velikost 4
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	25 g
typ upevnění	vnitřním závitem
upevnění přísavky	M6
připojení vakua	PK-4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR ocel
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel