

# držáky vakuových přísavek ESH-HCL-4-QS

č. dílu: 189229

FESTO

s dlouhým výškovým vyrovnáním, připojení vakua shora, upevnění držáku dvěma šestihrannými maticemi.



## katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	20 mm
objem	1.78 cm <sup>3</sup>
montážní poloha	svisle
konstrukce	připojení vakua shora s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 4
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	0 ... 60 °C
hmotnost výrobku	47 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	M6
připojení vakua	QS-6
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR ocel
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechtěná ocel vysoce legovaná ocel