

ventilový terminál VIFB-04-D-2-B


č. dílu: 18924

FESTO

s připojením field bus, velikost 2.

U tohoto výrobku se v závislosti na jeho konfiguraci mohou jeho zobrazení, technické údaje v katalogovém listu a odpovídající příslušenství lišit.

výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

~ConfIndependentDatasheet

parametr	hodnota
funkce ventilu	5/2 monostabilní 5/2 impulsní 5/3 ve stř. pol. pod tlakem 5/3 ve stř. poloze odvětr. 5/3 ve stř. pol. uzavř.
normální jmenovitý průtok	2,300 ... 4,000 l/min
provozní tlak	-0,9 ... 10 bar
elektrické řízení	průmyslová síť integrovane řízení
max. počet ventilových pozic	16
okolní teplota	-10 ... 60 °C
stupeň krytí	IP65
funkce odvětrání	lze škrtit
typ ovládání	elektrický
typ terminálu	04
konstrukce	pístové šoupě
napájení řídicím tlakem	vně vnitřní
konstrukce ventilového terminálu	modulární a rozšiřitelné
indikace polohy sepnutí	LED
řídicí tlak	2 ... 10 bar
vhodnost pro vakuum	ano
jmenovité napájecí napětí AC	110 V
jmenovité provozní napětí DC	24 V
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC
teplota média	-10 ... 60 °C