


# držáky vakuových přísavek ESH-HD-4-PK

č. dílu: 189240

FESTO

s výškovým vyrovnáním, boční připojení vakua, upevnění držáku  
dvěma šestihrannými maticemi.



## katalogový list

| parametr                          | hodnota   |
|-----------------------------------|---|
| výškové vyrovnání držáku přísavky | 6 mm  |
| objem                             | 0.449 cm <sup>3</sup>   |
| montážní poloha                   | svisle  |
| konstrukce                        | boční připojení vakua<br>s výškovým vyrovnáním                                  |
| přířazení držáku přísavky         | velikost 4  |
| provozní médium                   | atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                               |
| třída odolnosti korozi KBK        | 1 - nízké požadavky na odolnost korozi  |
| shoda ohledně LABS                | VDMA24364-A1-L  |
| okolní teplota                    | -10 ... 60 °C   |
| hmotnost výrobku                  | 43 g  |
| typ upevnění                      | s kontramaticí  |
| upevnění přísavky                 | M6  |
| připojení vakua                   | PK-4  |
| upozornění k materiálu            | ve shodě s RoHS   |
| materiál těsnění                  | NBR<br>ocel   |
| materiál držáku                   | hliník<br>mosaz, poniklovaná<br>POM<br>zušlechtěná ocel<br>vysoce legovaná ocel |