


držáky vakuových přísavek ESH-HDL-6-G

č. dílu: 189252

FESTO

s dlouhým výškovým vyrovnáním, boční připojení vakua, upevnění držáku dvěma šestihrannými maticemi.



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	40 mm
objem	16.968 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	boční připojení vakua s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 6
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	560 g
typ upevnění	s kontramaticí
upevnění přísavky	M20x2
připojení vakua	G1/4
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál držáku	hliník mosaz, poniklovaná POM zušlechťená ocel vysoce legovaná ocel