

držáky vakuových přísavek ESH-HF-3-M14X1

č. dílu: 189262

FESTO

s výškovým vyrovnáním, pro přímou montáž do závitu.



katalogový list

parametr	hodnota
výškové vyrovnání držáku přísavky	6 mm
jmenovitá světlost	3.3 mm
objem	0.4 cm ³
montážní poloha	svisle
konstrukce	připojení vakua shora s výškovým vyrovnáním
přířazení držáku přísavky	velikost 3
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	54 g
typ upevnění	s vnějším závitem prostřednictvím připojení vakua
upevnění přísavky	M4
připojení vakua	M14x1
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR POM
materiál držáku	zušlechťená ocel