

vakuová přísavka ESS-2-SF

č. dílu: 189267

FESTO

opotřebitelný díl, snadno výměnný



katalogový list

parametr	hodnota
min. poloměr výrobku R	10 mm
jmenovitá světlost	0.6 mm
průměr přísavky	2 mm
objem přísavky	0.002 cm ³
možnost použití vyfukovacího impulsu	≤ 4 bar
umístění připojení	nahore
montážní poloha	libovol.
přířazení držáku přísavky	velikost 1
tvar přísavky	kulatý plochý tvar
provozní tlak v Mpa	-95 ... 0 kPa
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar -13.775 ... 0 psi
jmenovitý provozní tlak	-70 kPa -0.7 bar
jmenovitý provozní tlak (psi)	-10.15 psi
provozní médium	atmosférický vzduch podle ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-A1-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-10 ... 200 °C
přidržná síla při jmenovitém provozním tlaku	0.1 N
příčná síla při jmenovitém provozním tlaku	0.5 N
hmotnost výrobku	0.1 g
typ upevnění	prostřednictvím připojení vakua
připojení vakua	vnější průměr 3 mm
barva	šedá
tvrdost Shore	60 +/- 5
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál přísavky	FPM